



SUPER GLUE GEL

DROPPFRITT OCH TILLFÄLLIGT JUSTERBART SUPERLIM



PRODUKTBESKRIVNING

Extra starkt och snabbt, tillfälligt justerbart superlim i gelformat för en droppfri och ren applicering. Idealisk för porösa material och vertikala ytor. Diskmaskinsäker och vattenbeständig.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Idealisk för obligationer för små områden. Limmar nästan alla fasta och flexibla material som många plaster (t.ex. hård PVC, ABS, PS, Plexiglas®, polykarbonat (Makrolon®) och fenolhartser (Bakelite®)), porslin, keramik, läder, metall, trä, kork, filt, tyg (kontrollera lämpligheten först) och gummi. Endast delvis lämplig för glas (efter en viss tid blir bindningen spröd, vilket gör att den försvagas).

Inte lämplig för PE, PP, silikonhartser, PTFE, Styrofoam®, tyger och läderkläder.

EGENSKAPER

- Extra stark - Snabbt men tillfälligt justerbar - Droppar inte - Idealisk för porösa material och vertikala ytor - Diskmaskinsäker och vattenavvisande

BEREDNING

Arbetsförhållanden: Använd inte vid temperaturer under +10 °C. Limmet reagerar bäst på en luftfuktighet på 50-70 %.

Ytkrav: De ytor som ska limmas måste vara rena, torra och fria från damm och fett och måste passa exakt.

Preliminär ytbehandling: Eventuellt damm, olja, fett, vax eller separationsmedel ska avlägsnas noggrant från de ytor som ska klistras ihop. Det bästa sättet att uppnå detta är att gnugga delarna ett antal gånger med lämpliga lösningsmedel, t.ex. acetone (om det är lämpligt för materialet - kontrollera först!). För metaller och metallegeringar räcker det vanligtvis att göra ytan grov med hjälp av smältpapper eller genom att slipa eller borsta.

ANVÄNDNING

Bruksanvisning:

1. För att genomborra membranet, vrid locket medurs ordentligt på röret. Tips: tryck inte på röret när du gör en piercing. 2. Skruva av locket för att avslöja applikatorn. Applicera limmet direkt från tuben, med hjälp av munstycket, så tunt som möjligt på en sida (för mycket lim fördröjer härdningsprocessen avsevärt). Tryck ihop delarna omedelbart. Rengör munstycket efter användning med en torr servett och sätt tillbaka locket.

Fläckar/rester: Torka bort överflödigt lim omedelbart med en torr trasa. Efter härdning är limrester mycket svåra att ta bort. Aceton löser upp limmet, men mycket långsamt (kontrollera först om det är lämpligt).

Råd: Vid limning vid låg luftfuktighet kan härdningstiden förkortas genom att man kort andas på en av de delar som ska monteras. De bästa limningsresultaten uppnås vid rumstemperatur.

Punkter att uppmärksamma: Innehåller cyanoakrylat. Fäster hud och ögonlock ihop på några sekunder. Om produkten kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkare. Vid kontakt med huden kan limmet lösas upp genom att blötläggas i varmt tvålsvatten. Applicera sedan en hudkräm. Kan orsaka irritation i andningsvägarna. Undvik att andas in ångor. Förvaras utom räckhåll för barn.

Våra råd bygger på omfattande forskning och praktisk erfarenhet. Med tanke på den stora variationen av material och de förhållanden under vilka våra produkter används tar vi dock inget ansvar för de resultat som uppnås och/eller eventuella skador som orsakas av användningen av produkten. Vår serviceavdelning står dock alltid till ditt förfogande för att ge dig råd om du behöver det.



SUPER GLUE GEL

DROPPFRITT OCH TILLFÄLLIGT JUSTERBART SUPERLIM

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kemisk bas:	Etylcyanoakrylat
Färg:	Kristallklar
Konsistens:	Gelé (thixotropisk)
Densitet approx.:	1,10 g/cm ³
Arkiveringskapacitet:	Begränsad
Slutlig bindningsstyrka (Aluminium):	14 N/mm ²
Slutlig bindningsstyrka efter:	24 timmar
Initial bindningsstyrka efter:	10-60 sekunder. Detta kan variera beroende på omständigheter som material, temperatur och luftfuktighet.
Minsta temperaturbeständighet:	-40 °C
Maximal temperaturbeständighet:	80 °C
Fuktresistens:	Bra
Lösningsmedelsfri:	Ja
Viskositet:	Mediumviskositet
Vattenbeständighet:	Mycket bra

FYSIOLOGISKA EGENSKAPER

Cyanoakrylatlim anses i stor utsträckning vara fysiologiskt säkra.

LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN

Minst 24 månader efter tillverkningsdatum.

Begränsad hållbarhet efter öppnande.

Förvaras på en torr, sval och frostfri plats. Förvaring under +5 °C (i kylskåp) ger maximal hållbarhet.

Våra råd bygger på omfattande forskning och praktisk erfarenhet. Med tanke på den stora variationen av material och de förhållanden under vilka våra produkter används tar vi dock inget ansvar för de resultat som uppnås och/eller eventuella skador som orsakas av användningen av produkten. Vår serviceavdelning står dock alltid till ditt förfogande för att ge dig råd om du behöver det.